

DILEKA 80RS


Thiết bị xử lý nước ion âm lắp đầu nguồn · TAMURA, Nhật Bản



Kích thước	Chiều dài 766 mm / đường kính kết nối 50A (ren trong) / đường kính ngoài 100 mm / trọng lượng 13,0 kg
Vật liệu	Thép không gỉ SUS 304
Lưu lượng chuẩn	380 lít/phút (kết nối 50A, dùng nước máy)

Đặc điểm	Bản công suất lớn, dùng cho công trình và cơ sở có lưu lượng cao. Không dùng điện, không hóa chất, không có bộ lọc phải thay.
Tiếp địa	Bắt buộc — hộp ITB phải được nối đất, đây là một phần của nguyên lý hoạt động
Tháo lắp	Nối vào đường ống nước bằng bushing
Bảo trì	Thay hộp ITB 2 năm một lần — loại ITB cho 65RS và 80RS ngắn hơn các model nhỏ. Nếu thân máy bị tắc do tạp chất, việc vệ sinh bên trong do nhà sản xuất thực hiện và có tính phí
Nhiệt độ nước	Tối đa 60°C
Ứng dụng	Bể bơi, spa, khách sạn · siêu thị, trung tâm thương mại · tòa nhà, nhà xưởng · nông nghiệp và chăn nuôi quy mô lớn
Bộ tăng cường	Booster 80 — dài 475 mm, kết nối 50A, Ø ngoài 100 mm, nặng 7,4 kg — phụ kiện tùy chọn, lắp phía trước thân máy
Xuất xứ	TAMURA Co., Ltd. — Nhật Bản
Bảo hành	2 năm

Bản vẽ kích thước



Yêu cầu khi thi công

Theo sách hướng dẫn thi công của TAMURA: lắp sau đồng hồ nước phía nước ra, nước giếng thì lắp sau bơm · đúng chiều dòng chảy theo mũi tên trên thân máy · nguồn nước có tạp chất phải lắp bộ lọc thô phía trước · không để thân máy

và hộp ITB ngập nước · xả nước tối thiểu 3 phút ở tất cả các vòi sau khi lắp · vùng có nguy cơ đóng băng phải chống đóng băng cho cả thiết bị.

Cần biết trước khi mua

Dileka là thiết bị hoạt hóa nước, không phải máy lọc nước — nhà sản xuất nêu rõ điều này. Thiết bị không khử clo dư. Nếu cần nước uống trực tiếp tại vòi hoặc cần khử clo và mùi, vẫn phải dùng máy lọc. Thiết bị không phù hợp với vùng nước có độ cứng cao — nên khảo sát nguồn nước trước khi lắp.

Tự kiểm tra hộp ITB

Đo điện áp một chiều tại đầu nối ITB bằng đồng hồ số. Bình thường 2 – 6 V và ổn định. Dưới 1 V là dấu hiệu đấu sai, ITB ngâm nước, hoặc ITB chạm trực tiếp vào thân máy hay đường ống.

Thông số theo tài liệu thi công chính hãng của TAMURA. Hồ sơ đầy đủ gồm kết quả các thử nghiệm đã công bố và danh mục chứng nhận được Callme gửi khi có yêu cầu.